


marob BETTENGARAGE in Einzelmodulen

Platz sparen und Ordnung schaffen



Häufiger Patientenwechsel, Vorratshaltung von Krankenbetten für das Wochenende, beengte Raumverhältnisse,...

Diese Faktoren führen oft dazu, dass Betten in völlig überfüllten Räumen oder gar in Fluren gelagert werden müssen.

→ Schaffen Sie Platz und Ordnung mit den **marob BETTENGARAGEN!**

Die **marob BETTENGARAGE** bietet die Möglichkeit, alle gängigen Betten in eine zweite Raumebene zu fahren, so dass darunter ein zweites Bett auf der gleichen Stellfläche gelagert werden kann.

Die **marob BETTENGARAGE** besteht aus koppelbaren Einzelmodulen mit jeweils eigenem Antrieb, so dass der direkte Zugriff zu dem gewünschten Bett jederzeit gewährleistet ist.

marob
hygienetechnik



Die **marob BETTENGARAGE** besteht aus einem Grundrahmen und einer Plattform, auf die das Bett über eine leicht schräge Auffahrrampe einfach aufgefahren wird. Die Plattform wird per Knopfdruck nach oben gefahren, so dass das zweite Bett darunter geschoben werden kann (siehe Bild oben, 2. Bettengarage von links).

Die Plattform wird von einem Schneckengetriebemotor über 2 Gurtbänder nach oben und unten bewegt.

Die schräge Auffahrrampe garantiert müheloses Einfahren der Betten auf die Plattform der Bettengarage und besitzt eine automatische Rückfahrsperrung, so dass das Bett nicht von der Plattform fahren kann, wenn sich diese nicht auf dem Boden befindet. (siehe Bild rechts)



Die an dem Grundrahmen befestigten Endschalter sorgen für sicheres und automatisches Abschalten der **marob BETTENGARAGE**, sobald die Plattform ihre Endposition erreicht hat. Zusätzlich sorgt der bewegliche Bügel für ein Auslösen der Endschalter, falls sich etwas auf dem Bett befindet.

Die Vorteile der marob BETTENGARAGE

- Platzsparende Lagerung von Krankenbetten
- Einfacher Zugriff auf jedes gewünschte Bett
- Mehr Ordnung und schnellere Übersicht
- Einfache Bedienung
- Sichere Bedienung durch automatische Sperren und automatische Abschaltssysteme

Platzbedarf pro Bettengarage

Breite: 1.320 mm

Länge: 2.050 mm + ca. 400-500 mm Wandabstand (je nach Bettenmodell)

Höhe: 2.400 mm (standard), je nach Raumhöhe auch 2.250 mm möglich

Material

Stahl ST 37, pulverbeschichtet

Antrieb

uniGear Schneckengetriebemotor Typ NMS 75 HU 1,1 kW 1400 L/min

Schutzart IP 55

Zeit für Auf- und Abfahrt der Plattform: 8 s

Tragfähigkeit Bettengarage 300 kg

Stromanschluss

Drehstrom 400 V

Gerne beraten wir Sie ausführlich über die optimale Lagerung Ihrer Betten und erstellen gemeinsam mit Ihnen eine Planung des optimalen Einsatzes unserer **marob BETTENGARAGEN**.

